


프리휠 유닛
FLSM-40-R
제품 번호: 164238

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	40
회전 방향	우회전
설치 위치	입의 방향
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 °C...60 °C
0.6MPa(6bar, 87psi)에서의 이론적 토크	19.98 Nm
제품 무게	2350 g
하우징 소재	단조 알루미늄 합금
슬리브 소재	표면경화강
샤프트 소재	표면경화강