

# Proportioneel drukregelventiel MPPE-3-1/4- -B

Artikelnummer: 164331

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale doorlaat ventilatie	7 mm
Nominale doorlaat ontluuchting	7 mm
Bedieningswijze	Elektrisch
Afdichtingsprincipe	Zacht
Inbouwpositie	Willekeurig
Constructieve opbouw	voorgestuurd zuigerregelventiel
Veiligheidsaanwijzing	Veiligheidsstand MPPE-B: bij voedingskabelbreuk blijft de uitgangsdruk ongeregeld behouden.
Bedrijfsdruk	0 bar...10 bar
Drukregelbereik	0 bar...10 bar
Ingangsdruk 1	11 bar...12 bar
Max. drukhysterese	0.05 bar
Schakeltijd uit	280 ms
Schakeltijd aan	160 ms
Bereik voor bedrijfsspanning DC	18 V...30 V
Referentiespanning	10 V
Restrimpel	10 %
Gewenste/werkelijke waarden	Naar keuze: Spanningstype 0 - 10 V Stroomtype 4-20 mA
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Goedkeuring	RCM Mark
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-EMC-richtlijn
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Mediumtemperatuur	0 °C...60 °C
Beschermingsklasse	IP65
Omgevingstemperatuur	0 °C...50 °C
Productgewicht	920 g

<b>Functie</b>	<b>Waarde</b>
Elektrische aansluiting	8-polig M16x0,75 Stekkers Conform DIN 45326 Ronde bouwvorm
Bevestigingstype	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Pneumatische aansluiting 3	G1/4
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	Aluminium kneedlegering
Materiaal membraan	NBR