


# 리미트 스위치 부착물 QH-DR-E-S3-E-SW-B

Part Number: 164854

FESTO



## 자료 시트

특징	값
표준에 기반	EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
디자인	각도
조립 위치	어디든
회로 단락 보호	아니오
스위칭 부품 기능	전환 스위치
극성 보호	아니오
측정 원리	기계적/전기적
스위칭 상태 표시기	아니오
작동 전압 범위 AC	0 ... 250 V
작동 전압 범위 DC	0 ... 250 V
절연 전압	250 V
최대 출력 전류	16,000 mA
서지 강도	2.5 kV
오염 등급	3
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU 저전압 가이드라인에 대응
부식 방지 등급 KBK	2
보호 등급	IP65
주변 온도	-20 ... 85 °C
전기 연결	볼트 체결 단자
케이블 직경	8 ... 13 mm
케이블 패킹 연결	M20
재질 사항	RoHS 에 승인
씰에 대한 재질 정보	EPDM
하우징 커버의 재질 유의	PC
하우징 소켓의 재질 유의	PA
콘솔의 재질 유의	고합금 강철, 부식방지