



# 평면 실린더 EZH-10/40-40-A-B

Part Number: 164990

FESTO

비-회전, SME-8, SMT-8용 T-슬롯 포함.



## 자료 시트

특징	값
행정거리	40 mm
피스톤 직경	22 mm 근사직경(타원형)
쿠션	쿠션 없음
조립 위치	어디든
작동 모드	단동 푸쉬 동작
디자인 구조	피스톤 사각 피스톤 로드
위치 감지	근접 센서용
토크에 대한 보호/가이드	사각 피스톤 로드
작동 압력 MPa	0.25 ... 0.6 MPa
작동 압력	2.5 ... 6 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
주변 온도	0 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	205 N
이론적인 최소 스프링 복귀력	18 N
이론적인 최대 스프링 복귀력	28 N
제품 중량	242 g
마운팅 형태	측면 홀 포함
공압 연결구	G1/8
커버 소재	알루미늄
씰 소재	NBR
하우징 소재	알루미늄
피스톤 로드 소재	PA-강화