


Vlakke cilinder EZH-2,5/9-20-B

Artikelnummer: 164992

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Slag	20 mm
Zuiger- \emptyset	6 mm Equivalente diameter
Demping	Geen demping
Inbouwpositie	Willekeurig
Werking	Enkelwerkend Drukkend
Constructieve opbouw	Zuiger Rechthoekige zuigerstang
Positiedetectie	zonder
Borging tegen verdraaien/geleiding	Rechthoekige zuigerstang
Bedrijfsdruk	0.28 MPa...0.6 MPa 2.8 bar...6 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand	10 N
Theoretische min. veerretourkracht	2.8 N
Theoretische max. veerretourkracht	4.4 N
Productgewicht	17 g
Bevestigingstype	met dwarsgat
Pneumatische aansluiting	Steeknippel PK-3
Materiaal deksel	Aluminium
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal zuigerstang	Koperlegering Vernikkeld