


L Quick 콘넥터 LCKN-M5-PK-4

Part Number: 164996

FESTO

360° 방향조정, 밀봉 링이 있음



자료 시트

특징	값
공칭 사이즈	2.6 mm
Screw-in 볼트부 씰링 타입	씰링 링
조립 위치	어디든
작동 압력 전체 온도 범위	-0.9 ... 16 bar
부식 방지 등급 KBK	2 - Moderate corrosion stress
주변 온도	-20 ... 80 °C
공압 연결구, 포트 1	수 나사산 M5
공압 연결구, 포트 2	너트 포함 바브드 커넥터 내경 4mm용
하우징에 대한 재질 정보	아연 다이캐스트