

Geluiddemper UC-QS-4H

Artikelnummer: 165006

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
Verpakkingsgrootte	1
Bedrijfsdruk	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Debiet tegen atmosfeer	350 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Geluidsdrumniveau	60 dB(A)
Omgevingstemperatuur	-10 °C...70 °C
Productgewicht	0.5 g
Pneumatische aansluiting	QS-4
Materiaal demperinzetstuk	PE
Materiaal inschroeftap	PE
Materiaal-informatie	RoHS conform