


서브-베이스
PAML-CP-90-HP3-G1
 Part Number: 1651543

FESTO



자료 시트

| 특징 | 값 |
|-----------------|-----------------------------|
| 사이즈 | 90 |
| 공칭 직경 DN | 36 |
| 시리즈 | L |
| 작동 압력 MPa | 0 ... 5 MPa |
| 작동 압력 | 0 ... 50 bar |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [---] |
| 부식 방지 등급 KBK | 2 - 부식 응력 수준 보통 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 보관 온도 | -10 ... 60 °C |
| 식품 안전 | 추가 재료 정보 참조 |
| 매체 온도 | 5 ... 60 °C |
| 주변 온도 | 5 ... 60 °C |
| 제품 중량 | 730 g |
| 공압 연결구, 포트 1 | G1 |
| 공압 연결구, 포트 2 | G1 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 연결 플레이트 소재 | 전조 알루미늄 합금 |
| 씰 소재 | NBR |
| 나사 소재 | 압력 증강 기능 |