

Lichtgeleider SOEZ-LLG-SE-0,5-M4

Artikelnummer: 165357

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Meetprocedure	Eén-weg-lichtsensor Lichtgeleider
Omgevingstemperatuur	-20 °C...160 °C
Bouwgrootte	M4
Productgewicht	46 g
Materiaal behuizing	Messing verchromd
Instelbereik bovenste grens	280 mm
Omgevingstemperatuur bewegende inbouw	-20 °C...120 °C
Beschermingsklasse	IP54
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L