

# 연결 케이블 KSPC-AIF-1-WD-5

Part Number: 170236

FESTO

컨트롤러 측 인터페이스용.



## 자료 시트

특징	값
작동 전압 범위 AC	<= 60 V
CE 심볼 (declaration of conformity 참조 )	EU-EMV 가이드라인에 대응
보호 등급	IP20
유연한 케이블 설치를 동반한 주위 온도	-5 ... 80 °C
주위 온도	-20 ... 70 °C
제품 중량	266 g
전기 연결 1	Angled socket, M9, 5-pin, screened
전기 연결 2	Socket strip 5-pin
케이블 구조	2x0,25 mm <sup>2</sup> + 2x0,34mm <sup>2</sup> +0,49mm <sup>2</sup>
케이블 직경	5.5 mm
케이블 길이	5 m
하우징 색상	흑색
케이블 피복 색상	회색 광
잠금 너트에 대한 재질 정보	다이아프램 밸브
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징에 대한 재질 정보	PA-강화 PBT TPE-U(PUR)
케이블 피복에 대한 재질 정보	TPE-U(PUR)
크림프 콘넥터용 재질 정보	Gold-plated bronze Copper alloy, tinned