

# Minislede SLS-10-25-P-A

Artikelnummer: 170495

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Slag	25 mm
Zuiger- $\varnothing$	10 mm
Bedrijfsmodus van de aandrijfeenheid	Juk
Demping	Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Inbouwpositie	Willekeurig
Geleiding	Kogelkooigeleiding
Constructieve opbouw	Juk Zuiger Zuigerstang Kogel-kooigeleiding Slede
Positiedetectie	Voor naderingssensor
Bedrijfsdruk	0,1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar 14,5 psi...145 psi
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perlucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-20 °C...60 °C
Impactenergie in de eindposities	0,05 Nm
Max. kracht Fy	140 N
Max. kracht Fz	140 N
Max. moment Mx	1,1 Nm
Max moment My	1,1 Nm
Max. moment Mz	0,7 Nm
Theoretische kracht bij 6 bar, ingaand	39 N
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand	47 N
Verplaatste massa	60 g
Productgewicht	182 g
Alternatieve aansluitingen	Zie producttekening
Bevestigingstype	met doorgangsboring

<b>Functie</b>	<b>Waarde</b>
Pneumatische aansluiting	M5
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal deksel	Aluminium-legering, geanodiseerd
Materiaal geleiding	Staal
Materiaal behuizing	Hooggelegeerd roestvast staal