


# Geleidingseenheid EAGF-V2-KF-63-100

Artikelnummer: 1725842

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	63
Slag	100 mm
Omkeerspel	0 µm
Inbouwpositie	Willekeurig
Geleiding	Kogelomloopgeleiding
Constructieve opbouw	Geleiding
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-20 °C...80 °C
Max. kracht Fy	1260 N
Max. kracht Fy statisch	1600 N
Max. kracht Fz	1260 N
Max. kracht Fz statisch	1600 N
Max. moment Mx	75 Nm
Max. moment Mx statisch	95 Nm
Max moment My	90 Nm
Max. moment My statisch	115 Nm
Max. moment Mz	90 Nm
Max. moment Mz statisch	115 Nm
Verplaatsingskracht	15 N
Verplaatste massa	3045 g
Productgewicht	6015 g
Zwaartepunt van de bewogen massa bij 0 mm slag	48 mm
Toeslag zwaartepunt van de bewogen massa per 10 mm slag	4.1 mm
Bevestigingstype	met inwendige schroefdraad
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal geleidingselement	Veredeld staal
Materiaal behuizing	Aluminium kneedlegering Geanodiseerd
Materiaal jukplaat	Staal