


# 가이드 유닛 EAGF-V2-KF-63-400

제품 번호: 1725845

FESTO



## 데이터 시트

특징	값
사이즈	63
스트로크	400 mm
리버싱 백래시	0 $\mu$ m
설치 위치	입의 방향
가이드	재순환 볼 베어링 가이드
디자인	가이드
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-20 °C...80 °C
최대 힘 $F_y$	1260 N
최대 힘 $F_y$ , 정적	1600 N
최대 힘 $F_z$	1260 N
최대 힘 $F_z$ , 정적	1600 N
최대 토크 $M_x$	75 Nm
최대 토크 $M_x$ , 정적	95 Nm
최대 토크 $M_y$	90 Nm
최대 토크 $M_y$ , 정적	115 Nm
최대 토크 $M_z$	90 Nm
최대 토크 $M_z$ , 정적	115 Nm
변위력	15 N
가동 질량	4525 g
제품 무게	7485 g
0mm 스트로크에서 가동 질량의 무게 중심	48 mm
10mm 스트로크당 가동 질량의 추가 무게 중심	4.1 mm
고정 방식	암나사 포함
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
가이드 요소 소재	열처리강
하우징 소재	단조 알루미늄 합금 양극 처리
요크 플레이트 소재	강철