


# 가이드 유닛 EAGF-V2-KF-100-320

제품 번호: 1725852

FESTO



## 데이터 시트

특징	값
사이즈	100
스트로크	320 mm
리버싱 백래시	0 $\mu$ m
설치 위치	입의 방향
가이드	재순환 볼 베어링 가이드
디자인	가이드
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-20 °C...80 °C
최대 힘 $F_y$	2300 N
최대 힘 $F_y$ , 정적	3120 N
최대 힘 $F_z$	2300 N
최대 힘 $F_z$ , 정적	3120 N
최대 토크 $M_x$	198 Nm
최대 토크 $M_x$ , 정적	268 Nm
최대 토크 $M_y$	197 Nm
최대 토크 $M_y$ , 정적	267 Nm
최대 토크 $M_z$	197 Nm
최대 토크 $M_z$ , 정적	267 Nm
변위력	40 N
가동 질량	8586 g
제품 무게	15695 g
0mm 스트로크에서 가동 질량의 무게 중심	47 mm
10mm 스트로크당 가동 질량의 추가 무게 중심	3.6 mm
고정 방식	암나사 포함
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
가이드 요소 소재	열처리강
하우징 소재	단조 알루미늄 합금 양극 처리
요크 플레이트 소재	강철