

# Vacuümzuiger VAS-10-M5-NBR

Artikelnummer: 173440

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale doorlaat	2 mm
Zuigerdiameter	10 mm
Effectieve zuigdiameter	8 mm
Aansluitingspositie	Boven
Zuigervorm	Rond vlak
Bedrijfsdruk	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominale bedrijfsdruk	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht gebaseerd op ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Omgevingstemperatuur	-20 °C...80 °C
Afschuifkracht bij 70% vacuüm	4.5 N
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk	4.5 N
Bevestigingsschroefdraad	M5
Zuigerbevestiging	M5
Vacuümaansluiting	M5
Kleur	Zwart
Shore-hardheid	60 +/- 5
Materiaal inschroeftap	Aluminium kneedlegering
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal zuiger	NBR