

흡착컵 VAS-10-M5-PUR

Part Number(&P): 173441

FESTO

씰링 링 OL 포함.



자료 시트

특징	값
공칭 사이즈	2 mm
흡착컵 직경	10 mm
유효 흡착 직경	8 mm
디자인 구조	윗면에 진공 연결 원형, 표준
작동 매체	대기중 공기
주변 온도	-20 ... 60 °C
70% 진공에서 분리력	4.5 N
마운팅 나사산	M5
흡착컵 마운팅	M5
진공 연결	M5
지주 경도	62
볼트 취부 못에 대한 재질 정보	항등
흡착컵에 대한 재질 정보	TPE-U(PU)