

압력 조절기 LR-1/8-D-7-MINI-NPT


Part Number: 173646

Classic - 신규 프로젝트에 사용하지 말 것

압력 게이지 포함, 작업 압력 최고 7 bar.

대체 가능한 제품은 검색창에 타입코드의 앞 4자리를 입력하시면
찾으실 수 있습니다.

FESTO



자료 시트

특징	값
사이즈	MINI
시리즈	D
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4] 가스 주입
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
출력에서 공기 청정 등급	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4] 가스 주입
공압 연결구, 포트 1	1/8 NPT
공압 연결구, 포트 2	1/8 NPT
재질 사항	RoHS 에 승인