


# Fijnfiltercombinatie LFMBA-1/8-D-MINI-NPT

Artikelnummer: 173740

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Mini
Serie	D
Inbouwpositie	Verticaal
Filterfijnheid	0.01 µm
Filterrendement	99.9999 %
Condensaataftap	Manueel schakelend
Schaalbescherming	Metalen beschermkap
Bedrijfsdruk	1 bar...16 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inerte gassen
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Inerte gassen
Mediumtemperatuur	1.5 °C...60 °C
Restoliegehalte	0.01 mg/m <sup>3</sup>
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Bevestigingstype	Leidinginbouw Met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	1/8 NPT
Pneumatische aansluiting 2	1/8 NPT
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal filter	Borsilicaatvezel
Materiaal behuizing	Persgegoten zink
Materiaal schaal	PC