

Fijnfiltercombinatie LFMBA-1/2-D-MIDI-NPT

Artikelnummer: 173748

FESTO



Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|-------------------------------------|--|
| Bouwgrootte | Midi |
| Serie | D |
| Inbouwpositie | Verticaal |
| Filterfijnheid | 0.01 µm |
| Filterrendement | 99.9999 % |
| Condensaataftap | Manueel schakelend |
| Schaalbescherming | Metalen beschermkap |
| Bedrijfsdruk | 1 bar...16 bar |
| Bedrijfsmedium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inerte gassen |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Luchtreinheidsklasse aan de uitgang | Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Inerte gassen |
| Mediumtemperatuur | 1.5 °C...60 °C |
| Restoliegehalte | 0.01 mg/m ³ |
| Omgevingstemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Bevestigingstype | Leidinginbouw Met toebehoren |
| Pneumatische aansluiting 1 | 1/2 NPT |
| Pneumatische aansluiting 2 | 1/2 NPT |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal filter | Borsilicaatvezel |
| Materiaal behuizing | Persgegoten zink |
| Materiaal schaal | PC |