

Filterregelventiel LFR-3/4-D-5M-MIDI-NPT

Artikelnummer: 173800

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Midi
Serie	D
Inbouwpositie	Verticaal
Filterfijnheid	5 µm
Condensaataftap	Manueel schakelend
Max. hoeveelheid condensaat	43 cm ³
Schaalbescherming	Metalen beschermkap
Bedrijfsdruk	1 bar...16 bar
Max. drukhysterese	0.2 bar
Normaal nominaal debiet	2600 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inerte gassen
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-10 °C...60 °C
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inerte gassen
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	900 g
Bevestigingstype	Naar keuze: Leidinginbouw Met hoekbeugel
Pneumatische aansluiting 1	3/4 NPT
Pneumatische aansluiting 2	3/4 NPT
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	Persgegoten zink
Materiaal schaal	PC