

서비스 유니트 FRC-1/8-D-7-MINI-NPT



Part Number: 173834

Classic - 신규 프로젝트에 사용하지 말 것

필터/압력조절기/윤활기 조합, 최대 출력 압력 7 bar, 40 μ 필터,
금속 보호망, 수동 배수기.

대체 가능한 제품은 검색창에 타입코드의 앞 4자리를 입력하시면
찾으실 수 있습니다.

FESTO



자료 시트

특징	값
사이즈	MINI
조립 위치	수평
응축수 배수기	수동 순간-접점
필터 등급	40 μm
작동 압력	1 ... 16 bar
압력 조절 범위	0.5 ... 7 bar
표준 공칭 유량	800 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010 [-:9:]에 준하는 압축 공기 가스 주입
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 용력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
출력에서 공기 청정 등급	ISO 8573-1:2010 [7:8: -]에 따른 압축 공기 가스 주입
매체 온도	-10 ... 60 °C
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	660 g
마운팅 형태	라인 설치 마운팅 브라켓 포함 옵션
공압 연결구, 포트 1	1/8 NPT
공압 연결구, 포트 2	1/8 NPT
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	아연 다이캐스트
보울 소재	PC