


Verzorgingseenheid FRC-3/4-D-7-MIDI-A-NPT

Artikelnummer: 173875

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Midi
Inbouwpositie	Verticaal
Condensaataftap	Volautomatisch
Filterfijnheid	40 µm
Bedrijfsdruk	2 bar...12 bar
Drukregelbereik	0.5 bar...7 bar
Normaal nominaal debiet	2800 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inerte gassen
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:8:-] Inerte gassen
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	1440 g
Bevestigingstype	Naar keuze: Leidinginbouw Met hoekbeugel
Pneumatische aansluiting 1	3/4 NPT
Pneumatische aansluiting 2	3/4 NPT
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	Persgegoten zink
Materiaal schaal	PC