

Verzorgingseenheid FRC-1-D-MAXI-A-NPT

Artikelnummer: 173885

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Maxi
Inbouwpositie	Verticaal
Condensaataftap	Volautomatisch
Filterfijnheid	40 µm
Bedrijfsdruk	2 bar...12 bar
Normaal nominaal debiet	8500 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inerte gassen
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:8:-]
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	2520 g
Bevestigingstype	Naar keuze: Leidinginbouw Met hoekbeugel
Pneumatische aansluiting 1	1 NPT
Pneumatische aansluiting 2	1 NPT
Materiaal behuizing	Persgegoten zink
Materiaal schaal	PC