

# Verzorgingseenheid FRC-1-D-7-MAXI-A-NPT

Artikelnummer: 173891

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Maxi
Inbouwpositie	Verticaal
Condensaataftap	Volautomatisch
Filterfijnheid	40 µm
Bedrijfsdruk	2 bar...12 bar
Normaal nominaal debiet	8700 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	2520 g
Bevestigingstype	Naar keuze: Leidinginbouw Met hoekbeugel
Pneumatische aansluiting 1	1 NPT
Pneumatische aansluiting 2	1 NPT
Materiaal behuizing	Persgegoten zink
Materiaal schaal	PC