

Inschakelventiel HE-1/2-D-MIDI-NPT

Artikelnummer: 173896

FESTO



Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|--|--|
| Rastermaat | 55 mm |
| Constructieve opbouw | Zuiger-schuif |
| Bedieningswijze | manueel |
| Afdichtingsprincipe | Zacht |
| Ontluchtingsfunctie | Niet smoorbaar |
| Handbediening | geen |
| Ventiel functie | 3/2 bistabiel |
| Bedrijfsdruk | 0 bar...16 bar |
| C-waarde | 17 l/sbar |
| b-waarde | 0.3 |
| Normaal nominaal debiet | 3600 l/min |
| Inschakelduur | 100% |
| Bedrijfsmedium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosiebelasting |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Mediumtemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Omgevingstemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Bevestigingstype | Leidinginbouw Met toebehoren |
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Stroomrichting | Niet reversibel |
| Productgewicht | 511 g |
| Pneumatische aansluiting 1 | 1/2 NPT |
| Pneumatische aansluiting 2 | 1/2 NPT |
| Pneumatische aansluiting 3 | G1/4 |
| Luchtreinheidsklasse aan de uitgang | Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen |
| Materiaal afdichtingen | NBR |
| Materiaal behuizing | Persgegoten aluminium |