


회전 플랜지 SNC-40

Part Number: 174384

★ 핵심 제품군

FESTO



자료 시트

| 특징 | 값 |
|-----------------|--|
| 사이즈 | 40 |
| 표준에 기반 | ISO 15552 (이전 VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| 부식 방지 등급 KBK | 1 - 부식 응력 수준 낮음 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 주변 온도 | -40 ... 150 °C |
| 제품 중량 | 141 g |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 마운팅 소재 | 알루미늄 다이캐스트 |
| 마운팅 핀 소재 | 강철 아연 도금 |
| 나사 소재 | 강철 아연 도금 |
| 락(Lock) 소재 | 스프링 강철 아연 도금 |