


# Plug met kabel KMEB-2-24-2,5-LED

Artikelnummer: 174844

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Schakelpositie-indicator	LED
Bevestigingstype	Op magneetventiel met centrale schroef M2,5
Inbouwpositie	Willekeurig
Productgewicht	200 g
Elektrische aansluiting	4-polig Haakse contactdoos Vorm C conform DIN EN 175301-803
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Aarddraadaansluiting	Voorhanden
Kabellengte	2.5 m
Kabeldiameter	6.2 mm
Kabelmontage	3 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Beschermingsklasse	IP65 conform IEC 60529
Omgevingstemperatuur	-20 °C...80 °C
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	conform EU-RoHS-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal kabelmantel	TPE-U(PUR)
Materiaal behuizing	PA POM
Materiaal steekcontacten	Brons