

Smoorventiel met terugslagklep GRLZ-M5-QS-4-LF-C

Artikelnummer: 175058

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventiel functie	Toevoerlucht-smoor-terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1	QS-4
Pneumatische aansluiting 2	M5
Instelelement	Sleufschroef
Bevestigingstype	Inschroefbaar
Normaal nominaal debiet in smoorrichting	48 l/min
Normaal nominaal debiet in terugslagrichting	40 l/min...65 l/min
Bedrijfsdruk	0.2 bar...10 bar 2.9 psi...145 psi
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Inbouwpositie	Willekeurig
Normaal debiet in smoorrichting 6 -> 0 bar	80 l/min
Normaal debiet in terugslagrichting 6 -> 0 bar	65 l/min...110 l/min
Bedrijfsmedium	Perlucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Max. aanhaalmoment	1.5 Nm
Productgewicht	9 g
Materiaal inschroeftap	Messing Vernikkeld
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal demontagering	POM
Materiaal regelschroef	Messing

Functie	Waarde
Materiaal zwenkaansluiting	Persgegoten zink