


Drukschakelaar PEV-1/4-A-SW27-B-OD

Artikelnummer: 175252

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-laagspanningsrichtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparatuur
Meetgrootheden	Relatieve druk
Meetprocedure	Pneumatisch-elektrische drukomvormer
Bedrijfsdruk	1 bar...10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Mediumtemperatuur	-20 °C...80 °C
Omgevingstemperatuur	-30 °C...100 °C
Functie schakelement	Wisselcontact
Max. schakelfrequentie	3 Hz
Max. schakeluitgangsspanning AC	250 V
Max. schakeluitgangsspanning DC	250 V
Max. uitgangsstroom	4000 mA
Elektrische aansluiting	4-polig Stekkers
Bevestigingstype	Inschroefbaar
Inbouwpositie	Willekeurig
Pneumatische aansluiting	G1/4
Productgewicht	900 g
Materiaal behuizing	PA66-GF30 Gegalvaniseerd staal
Materiaal membraan	NBR
Instelbereik drempelwaarden	1 bar...10 bar
Beschermingsklasse	IP65
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L