



근접 센서 SMT-8-PS-K-LED-24-B

Part Number(&P): 175436

FESTO

전기, 무접점, PNP, T-슬롯 드라이브용, 케이블 포함.



자료 시트

특징	값
디자인	T-슬롯용
인증	C-Tick
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응
재질 사항	동성분 및 PTFE 제거형 RoHS 에 승인
측정 원리	자석 저항
주변 온도	-20 ... 60 °C
스위치 출력	PNP
스위칭 부품 기능	초기상태 열림 접점
스위칭 값의 반복정확도	+/- 0,1 mm
스위치-On 시간	<= 0.2 ms
스위치-Off 시간	<= 0.5 ms
최대 출력 전류	100 mA
최대 접촉 비율 DC	3 W
전압 강하	<= 1.8 V
잉여 전류	<= 0.1 mA
회로 단락 보호	펄스
과부하 저항 용량	가능
작동 전압 범위 DC	10 ... 30 V
극성 보호	모든 전기 연결용
전기 연결	케이블 3-심
콘넥터 배출 방향	측
케이블 길이	2.5 m
케이블 특성	표준
케이블 피복에 대한 재질 정보	PUR
마운팅 형태	T-슬롯에 취부 슬롯에 삽입가능
최대 죄임 토크	0.2 Nm
제품 중량	30 g
하우징에 대한 재질 정보	TPE-U(PU) 고합금 강철, 부식방지
작동 상태 표시	황색 LED
주변 온도	-5 ... 60 °C
보호 등급	IP65 IP67