

# Elektrische module CP-A08-M12-5POL

Artikelnummer: 175640

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-EMC-richtlijn volgens EU Ex-veiligheidsrichtlijn (ATEX) conform EU-RoHS-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK EX-voorschriften volgens de UK RoHS-voorschriften
KC-kenteken	KC-EMC
Goedkeuring	c UL us - Recognized (OL)
Explosiebescherming	Zone 2 (ATEX) Zone 2 (UKEX) Zone 22 (ATEX) Zone 22 (UKEX)
ATEX-categorie gas	II 3G
ATEX-categorie stof	II 3D
Ex-goedkeuring buiten de EU	EPL Dc (GB) EPL Gc (GB)
Ontstekingsbeschermingsklasse gas	Ex ec IIC T5 Gc X
Ex-ontstekingsbeschermingsklasse stof	Ex tc IIIC T80 C IP65 Dc X
Ex-omgevingstemperatuur	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C