

Aanslagkit KSM-10

Artikelnummer: 175835

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	10
Instelbereik zwenkhoek	0 deg...200 deg
Zwenkhoek	200 deg
Inbouwpositie	Willekeurig
Fijnafstelling	-5 deg
Constructieve opbouw	Aanslaghendel
Positiedetectie	zonder
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Productgewicht	100 g
Materiaal afdekking	PA-versterkt
Materiaal aanslagen	hooggelegeerd staal roestvast
Materiaal behuizing	Aluminium Geanodiseerd