

# Ventielkit CPV10-BS-5/3G-M7

Artikelnummer: 176055

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventiefunctie	5/3 gesloten
Pneumatische werkaansluiting	M7
Bedrijfsdruk	2.5 bar...10 bar
Nominale doorlaat	4 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Barstdruk	30 bar
Schakeltijd uit	30 ms
Schakeltijd aan	20 ms
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Schokbestendigheid	30 g/11 ms volgens EN 60068-2-27
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	23 g
Bevestigingstype	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 2	M7
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Persgegoten zink