



원형 실린더 DSAS-25- -PPV-A-CT

Part Number(&P): 176407

FESTO

회전 베어링 포함 앤드 캡
이 제품은 한국웨스트(주)에서만 주문 가능합니다.
단종 예정, 2010년까지만 가능.



자료 시트

| 특징 | 값 |
|-----------------------|-------------------------|
| 행정거리 | 1 ... 500 mm |
| 피스톤 직경 | 25 mm |
| 쿠션 | PPV: 양쪽 끝단에 조절 가능 공압 쿠션 |
| 작동 압력 | 1 ... 10 bar |
| 작동 모드 | 복동 |
| 작동 매체 | 건조, 윤활 또는 비윤활 |
| 부식 방지 등급 KBK | 2 |
| 주변 온도 | -20 ... 80 °C |
| 쿠션 길이 | 17 mm |
| 6 bar에서 이론적 힘, 복귀 행정 | 247.4 N |
| 6 bar에서 이론적 힘, 전진 행정 | 294.5 N |
| 0 mm 행정거리의 이송 질량 | 141 g |
| 10 mm 행정거리 당 추가 중량 | 11.1 g |
| 0 mm 행정거리 당 기본 중량 | 212 g |
| 10 mm 행정거리 당 추가 질량 계수 | 6.2 g |
| 공압 연결구 | M26x1,5 |
| 재질 사항 | 동성분 및 PTFE 제거형 |
| 커버에 대한 재질 정보 | 전조 알루미늄 합금 |
| 씰에 대한 재질 정보 | NBR TPE-U(PU) |
| 하우징에 대한 재질 정보 | 고합금 강철, 부식방지 |
| 피스톤 로드에 대한 재질 정보 | 고합금 강철, 부식방지 |