

Zwenkflens SUA-40-R3

Artikelnummer: 176887

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	40
Inbouwpositie	Willekeurig
Varianten	Hoge corrosiebescherming
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Productgewicht	195 g
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal bevestiging	Aluminium kneedlegering met beschermingscoating
Materiaal bout	hooggelegeerd staal roestvast
Materiaal huls	Verenstaal
Materiaal lager	Kunststof
Materiaal schroeven	Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal zekering	Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal as	hooggelegeerd staal roestvast