


Zwenkflens SNCB-63-R3

Artikelnummer: 176947

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	63
Gebaseerd op norm	ISO 15552
Varianten	Hoge corrosiebescherming
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Geschiktheid voor de productie van Li-ion-batterijen	Metalen met een gewichtsandaeel van meer dan 5% koper, zink of nikkel als zijn uitgesloten voor toepassing. Uitzondering vormen nikkel in staal, chemisch vernikkelde oppervlakken, printplaten, leidingen, elektrische connectoren en spoelen
Omgevingstemperatuur	-40 °C...90 °C
Productgewicht	371 g
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal bevestiging	Persgegoten aluminium met beschermingscoating
Materiaal bout	hooggelegeerd staal roestvast
Materiaal lager	Kunststof
Materiaal schijf	Gegalvaniseerd staal
Materiaal schroeven	Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal zekering	Verenstaal, verzinkt