

Lagerblok CRLNG-125

Artikelnummer: 176951

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	125
Gebaseerd op norm	ISO 15552 (tot nog toe ook VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Inbouwpositie	Willekeurig
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Geschiktheid voor de productie van Li-ion-batterijen	Metalen met een gewichtsaandeel van meer dan 1% koper, zink of nikkel als zijn uitgesloten voor toepassing. Uitzondering vormen nikkel in staal, chemisch vernikkelde oppervlakken, printplaten, leidingen, elektrische connectoren en spoelen
Omgevingstemperatuur	-40 °C...80 °C
Productgewicht	2539 g
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal bevestiging	geëlektropolijst hooggelegeerd staal
Materiaal lager	Kunststof