


타이머
PZVT-120-SEC
 Part Number: 177616

FESTO



자료 시트

특징	값
디자인 구조	공압 드라이브형 기계 시퀀스 카운터
스위치-Off 압력	≤ 0.1 bar
작동 압력	2 ... 6 bar
스위치-On 압력	≥ 1.6 bar
표준 공칭 유량	50 l/min
조절 가능 지연 시간	8 ... 120 s
설정 정밀도	± 3 s
Reset 용 중단 기간	≥ 200 ms
반복 정확도, 시간 설정	$\pm 1,2$ s
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 불가능
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보호 등급	IP54 보호 커버 및 패널 프레임 포함 IEC 60529에 따름
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	45 g
마운팅 형태	전면 패널 설치
공압 연결구	암 나사산 M5
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	ABS