

Multipoolverdeler MPV-E/A12-M8

Artikelnummer: 177670

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bevestigingstype	Naar keuze: met doorgangsboring Met DIN-rail
Productgewicht	120 g
Elektrische aansluittechniek I/O	M8 3-polig
Bereik voor bedrijfsspanning DC	10 V...30 V
Stroombelastbaarheid per steekplaats	1 A
Stroombelastbaarheid	4 A
Beschermingsklasse	IP65 In gemonteerde toestand conform IEC 60529
Omgevingstemperatuur	-20 °C...80 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal behuizing	PA6-versterkt
Materiaal contactdoos	Messing