


# 연결 케이블 KMYZ-2-24-M8-2,5-LED

Part Number: 177678

FESTO

진공 발생기 VAD-MYB, VADM, VADMI 및 다중 핀 디스트리뷰터 MPV용.



## 자료 시트

특징	값
스위칭 상태 표시기	LED
마운팅 형태	자체-태핑 볼트형 솔레노이드 밸브 위
조립 위치	어디든
제품 중량	54 g
전기 연결	2-핀 / 3-핀 각형 소켓 / 일자형 플러그 사각 디자인 / M8x1
공칭 동작 전압 DC	24 V
40°C에서 허용 가능 전류 부하	1 A
보호 접지 연결	사용 불가
케이블 길이	2.5 m
케이블 특성	표준
케이블 직경	3.4 mm
케이블 구조	2x0,25
보호 등급	IP65
주변 온도	-10 ... 50 °C
CE 심볼 (declaration of conformity 참조 )	EU-RoHS-RL 지침
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
재질 사항	RoHS 에 승인
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
케이블 피복 소재	TPE-U(PUR)
하우징 소재	PA
실 소재	TPE-O
전기 접점 소재	청동
나사 슬리브 소재	다이어프램 밸브