

# Insteekkoppeling CQ-12

Artikelnummer: 177695

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale doorlaat	8.65 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Verpakkingsgrootte	1
Constructieve opbouw	Push-Pull-principe
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.95 bar...7 bar
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0.95 bar...15 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Omgevingstemperatuur	-25 °C...70 °C
Productgewicht	16 g
Pneumatische aansluiting 1	voor buis/slang met buiten-Ø 12 mm
Pneumatische aansluiting 2	voor buis/slang met buiten-Ø 12 mm
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	POM
Materiaal demontagering	POM
Materiaal slangklemsegment	hooggelegeerd staal roestvast