

Steekschroefkoppeling CQ-1/2-15H

Artikelnummer: 177708

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale doorlaat	10 mm
Dichtingstype aan de inschroeftap	Afdichtingsring
Inbouwpositie	Willekeurig
Verpakkingsgrootte	1
Constructieve opbouw	Push-Pull-principe
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.95 bar...7 bar
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0.95 bar...15 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Omgevingstemperatuur	-25 °C...70 °C
Nominaal aanhaalmoment	2.5 Nm
Tolerantie t.o.v. het nominale aanhaalmoment	± 10 %
Productgewicht	14 g
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad G1/2
Pneumatische aansluiting 2	Steekhuls CQ-15
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	POM
Materiaal demontagering	POM