

Vloeistofafscheider CQA-22

Artikelnummer: 177716

FESTO



Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|--|--|
| Nominale doorlaat | 12 mm |
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Verpakkingsgrootte | 1 |
| Constructieve opbouw | Push-Pull-principe |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -0.95 bar...7 bar |
| Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk | -0.95 bar...15 bar |
| Bedrijfsmedium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Geschiktheid voor levensmiddelen | Zie uitgebreide informatie over het materiaal |
| Mediumtemperatuur | -25 °C...75 °C |
| Omgevingstemperatuur | -25 °C...70 °C |
| Productgewicht | 76 g |
| Pneumatische aansluiting 1 | voor buis/slang met buiten-Ø 22 mm |
| Pneumatische aansluiting 2 | voor buis/slang met buiten-Ø 22 mm |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal behuizing | POM |
| Materiaal demontagering | POM |
| Materiaal slangklemsegment | hooggelegeerd staal roestvast |