


분배기
CQD-12/15/18/22
 Part Number: 177717

FESTO

네개 블랭크 플러그.



자료 시트

특징	값
공칭 사이즈	18.6 mm
조립 위치	어디든
컨테이너 사이즈	1
작동 압력 전체 온도 범위	-0.95 ... 7 bar
온도에 따른 작동압력	-0.95 ... 15 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
매체 온도	-25 ... 75 °C
주변 온도	-25 ... 70 °C
공칭 조임 토크	2.5 Nm
공칭 조임 토크의 공차	± 10 %
출력의 수량	4
공급 라인의 수량	1
공압 연결구, 포트 1	암 나사산 G1/2
공압 연결구, 포트 2	암 나사산 G1/2
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	POM