


Motorflens EAMF-A-44A-60G/H

Artikelnummer: 1780430

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	178 g
Interfacecode motor In	60G 60H
Interfacecode, koppelingsbehuizing	44A
Materiaal-informatie	RoHS conform