

Kunststofslang PUN-4X0,75-RT

Artikelnummer: 178410

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Buiten-Ø	4 mm
Debietrelevante buigradius	17 mm
Binnen-Ø	2.6 mm
Min. buigradius	8 mm
Gebbruksinstructie	TPE-U op basis van esters De kunststofslang mag alleen in contact worden gebracht met kabels waarvan de mantel vrij is van fosforzuurester. Anders kan de kunststofslang beschadigd raken.
Eigenschappen slang	geschikt voor kabelrupsen
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar -13.775 psi...101.5 psi
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Goedkeuring	TÜV
Certificaat instantie van afgifte	B 013277 0506 00
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Brandtest materiaal	UL94 HB
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-35 °C...60 °C
Productgewicht volgens lengte	0.0089 kg/m
Pneumatische aansluiting	voor insteekaansluiting met buiten-Ø 4 mm voor steeknippel-binnen-Ø 3 mm met wartelmoer voor steeknippel met binnen-Ø 3 mm
Kleur	Rood
Shore-hardheid	D 52 +/-3
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal slang	TPE-U(PU)