


# Kleemheid KPE-4

Artikelnummer: 178462

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
Klemsoort met werkriching	Aan beide zijden Klemming door veer, lossen door perslucht
Constructieve opbouw	Kantelschijven
Varianten	Enkele zuigerstang
Bedrijfsdruk	1 MPa 10 bar
Losmaakdruk	0.3 MPa 3 bar
te klemmen rond materiaal	4 mm
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...80 °C
Statische houdkracht	80 N
Productgewicht	100 g
Materiaal afdichtingen	NBR TPE-U(PU)
Materiaal veer	Verenstaal
Materiaal behuizing	Aluminium Geanodiseerd
Materiaal klemklauw	Messing
Materiaal zuiger	POM