


# Kleemheid KPE-6

Artikelnummer: 178463

FESTO



## Gegevensblad

| Functie                                  | Waarde  |
|--|---|
| Inbouwpositie                            | Willekeurig   |
| Klemsoort met werkriching                | Aan beide zijden<br>Klemming door veer, lossen door perslucht |
| Constructieve opbouw                     | Kantelschijven  |
| Varianten                                | Enkele zuigerstang  |
| Bedrijfsdruk                             | 1 MPa<br>10 bar   |
| Losmaakdruk                              | 0.3 MPa<br>3 bar  |
| te klemmen rond materiaal                | 6 mm  |
| Bedrijfsmedium                           | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                     |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)    |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK         | 2 - matige corrosiebelasting                                  |
| LABS-conformiteit                        | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Omgevingstemperatuur                     | -10 °C...80 °C  |
| Statische houdkracht                     | 180 N   |
| Productgewicht                           | 150 g   |
| Materiaal afdichtingen                   | NBR<br>TPE-U(PU)  |
| Materiaal veer                           | Verenstaal  |
| Materiaal behuizing                      | Aluminium<br>Geanodiseerd                                     |
| Materiaal klemklauw                      | Messing   |
| Materiaal zuiger                         | POM   |