


# Naderingssensor SMPO-8E

Artikelnummer: 178563

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwworm	voor T-groef
Explosiebescherming	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Materiaal-informatie	RoHS conform
Meetprincipe	magnetisch
Bedrijfsdruk	2 bar...8 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
Omgevingstemperatuur	-15 °C...60 °C
Reproduceerbaarheid van de schakelwaarde	+/- 0,2 mm
Inschakeltijd	22 ms
Uitschakeltijd	52 ms
Bevestigingstype	met doorgangsboring Met toebehoren Van bovenaf in groef plaatsbaar
Ventiefunctie	3/2
Pneumatische aansluiting	M5
Productgewicht	11 g
Materiaal behuizing	Aluminium PA Geanodiseerd Hooggelegeerd roestvast staal
Schakelstandindicator	Optisch
Beschermingsklasse	IP65
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L