

Schokdemperhouder DADP-ES-G6-12

Artikelnummer: 1812471

FESTO



Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|----------------------------------|---|
| Bouwgrootte | 12 |
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Omgevingstemperatuur | 0 °C...60 °C |
| Max. aanslagkracht | 500 N |
| Max. aanhaalmoment | 5.9 Nm |
| Productgewicht | 80 g |
| Bevestigingstype | Met doorgangsboring en centreerhuls |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal aanslagbeugel | Aluminium kneedlegering Geanodiseerd |